

XBO Traditional & Xtreme Life (XL) Lamps



Druh použití

- Film Projection
- Spotlights
- Searchlights
- Solar Simulation

Vlastnosti produktu


- High luminance (point source)
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart
- Long lamp life with eXtreme Life technology



Technický list řady výrobků



XBO XENON SHORT ARC LAMP - 3000WHTP CL



XBO XENON SHORT ARC LAMP - 2000 WH XL



XBO XENON SHORT ARC LAMPS

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu			
	NAED5	Description	Lamp Type	Spočítaný krátký text produktu
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	69263	XBO 1000W/HS 1/CS 1/SKU	XENON	XBO 1000 W/HS OFR
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	69264	XBO 1000W/HSC 1/CS 1/SKU	XENON	XBO 1000 W/HSC OFR
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	69265	XBO 1000W/HTP 1/CS 1/SKU	XENON	XBO 1000 W/HTP OFR
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	69270	XBO 2000W/HS 1/CS 1/SKU		XBO 2000 W/HS OFR
XBO 1600 W XL OFR	69524	XBO 1600W/HS XL 1/CS 1/SKU		XBO 1600 W XL OFR
XBO 1600 W/HSC XL OFR	69525	XBO 1600W/HSC XL 1/CS 1/SKU	XENON	XBO 1600 W/HSC XL OFR
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾				XBO 2000 W/SHSC OFR
XBO 2000 W/H XL OFR	69477	XBO 2000W/H XL 1/CS 1/SKU		XBO 2000 W/H XL OFR
XBO 2000 W/HTP XL OFR	69495	XBO 2000W/HTP XL 1/CS 1/SKU		XBO 2000 W/HTP XL OFR
XBO 2500 W/HS XL OFR	69507	XBO 2500W/HS XL 1/CS 1/SKU		XBO 2500 W/HS XL OFR
XBO 3000 W/H XL OFR	69478	XBO 3000W/H XL 1/CS 1/SKU		XBO 3000 W/H XL OFR
XBO 3000 W/HS XL OFR	69479	XBO 3000W/HS XL 1/CS 1/SKU		XBO 3000 W/HS XL OFR
XBO 3000 W/HTP XL OFR	69152	XBO 3000W/HTP XL 1/CS 1/SKU		XBO 3000 W/HTP XL OFR
XBO 4000 W/HSA OFR				XBO 4000 W/HSA OFR
XBO 4000 W/HS XL OFR	69474	XBO 4000W/HS XL 1/CS 1/SKU		XBO 4000 W/HS XL OFR
XBO 4000 W/HTP XL OFR				XBO 4000 W/HTP XL OFR
XBO 4500 W/HS XL OFR	4008321412881	XBO 4500W/HS XL 1/CS 1/SKU		XBO 4500 W/HS XL OFR
XBO 5000 W/H XL OFR				XBO 5000 W/H XL OFR
XBO 6000 W/HS XL OFR				XBO 6000 W/HS XL OFR
XBO 7000 W/HS XL OFR	69527	XBO 7000W/HS XL 1/CS 1/SKU		XBO 7000 W/HS XL OFR
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾				XBO 10000 W/HS OFR

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Family Brand Name	Parametry		Fotometrické údaje
		Jmenovitý výkon	Rozsah řídicího proudu	Jas
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	XBO	1000 W	30...55 A	60000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾		1000 W	30...55 A	60000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾		1000 W	30...55 A	45000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾		2000 W	50...85 A	
XBO 1600 W XL OFR		1600 W	45...75 A	65000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 1600 W/HSC XL OFR		1600 W	50...70 A	70000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾		2000 W	50...85 A	8000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 2000 W/H XL OFR		2000 W	50...85 A	80000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 2000 W/HTP XL OFR		2000 W	50...85 A	75000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 2500 W/HS XL OFR		2500 W	70...100 A	80000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 3000 W/H XL OFR		3000 W	70...110 A	85000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 3000 W/HS XL OFR		3000 W	70...110 A	90000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 3000 W/HTP XL OFR		3000 W	70...110 A	85000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 4000 W/HSA OFR		4000 W	80...150 A	105000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 4000 W/HS XL OFR		4000 W	80...150 A	90000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 4000 W/HTP XL OFR		4000 W	100...140 A	90000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 4500 W/HS XL OFR		4500 W	80...150 A	105000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 5000 W/H XL OFR		5000 W	100...150 A	95000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 6000 W/HS XL OFR		6000 W	110...165 A	105000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 7000 W/HS XL OFR		7000 W	110...165 A	100000 cd/cm ² ⁶⁾
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾		10000 W	160...200 A	90000 cd/cm ² ⁶⁾

Popis výrobku	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Index podání barev Ra	Vzdálenost světelného středu
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	32000 lm	6000 K	98	95,0 mm ⁷⁾
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	32000 lm	6000 K	98	95,0 mm ⁷⁾
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	35000 lm	6000 K	98	123,0 mm ⁷⁾
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾				145,0 mm ⁷⁾
XBO 1600 W XL OFR	70000 lm	6000 K	98	143,0 mm ⁷⁾
XBO 1600 W/HSC XL OFR	70000 lm	6000 K	98	95,0 mm ⁷⁾
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	80000 lm	6000 K	98	95,0 mm ⁷⁾
XBO 2000 W/H XL OFR				142,5 mm ⁷⁾
XBO 2000 W/HTP XL OFR	80000 lm	6000 K	98	142,5 mm ⁷⁾
XBO 2500 W/HS XL OFR				145,0 mm ⁷⁾
XBO 3000 W/H XL OFR				167,5 mm ⁷⁾
XBO 3000 W/HS XL OFR				145,0 mm ⁷⁾
XBO 3000 W/HTP XL OFR	130000 lm			162,5 mm ⁷⁾

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Index podání barev Ra	Vzdálenost světelného středu
XBO 4000 W/HSA OFR				171,0 mm ⁷⁾
XBO 4000 W/HS XL OFR				171,0 mm ⁷⁾
XBO 4000 W/HTP XL OFR				167,5 mm ⁷⁾
XBO 4500 W/HS XL OFR				171,0 mm ⁷⁾
XBO 5000 W/H XL OFR				167,5 mm ⁷⁾
XBO 6000 W/HS XL OFR				170,5 mm ⁷⁾
XBO 7000 W/HS XL OFR				170,5 mm ⁷⁾
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾	500000 lm			170,5 mm ⁷⁾

Popis výrobku	Physical Attributes & Dimensions			
	Anoda (základní označení)	Katoda (základní označení)	Průměr	Průměr
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	SFa27-11	SFcX27-8	40.0 mm	40.0 mm
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	SK27/50	SFcX27-8	40.0 mm	40.0 mm
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	SFa25-14	SFc25-14	46.0 mm	46.0 mm
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	SFaX27-9.5	SFa27-7.9	60.0 mm	60.0 mm
XBO 1600 W XL OFR	SFaX27-10	SFa27-12	52.0 mm	52.0 mm
XBO 1600 W/HSC XL OFR	SK27/50	SFcX27-8	46.0 mm	46.0 mm
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	SK27/50	SFcX27-8	46.0 mm	46.0 mm
XBO 2000 W/H XL OFR	SFaX27-10	SFaX27-12	52.0 mm	52.0 mm
XBO 2000 W/HTP XL OFR	SFa25-14	SFc25-14	52.0 mm	52.0 mm
XBO 2500 W/HS XL OFR	SFaX27-9.5	SFa27-7.9	60.0 mm	60.0 mm
XBO 3000 W/H XL OFR	SFaX30-13	SFaX30-14	66.0 mm	66.0 mm
XBO 3000 W/HS XL OFR	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	60.0 mm	60.0 mm
XBO 3000 W/HTP XL OFR	SFa30-14	SFc27-14	60.0 mm	60.0 mm
XBO 4000 W/HSA OFR	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	70.0 mm	70.0 mm
XBO 4000 W/HS XL OFR	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	70.0 mm	70.0 mm
XBO 4000 W/HTP XL OFR	SFa30-14	SFc30-14	70.0 mm	70.0 mm
XBO 4500 W/HS XL OFR	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	70.0 mm	70.0 mm
XBO 5000 W/H XL OFR	SFaX30-16	SFaX28-18	70.0 mm	70.0 mm
XBO 6000 W/HS XL OFR	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	78.0 mm	78.0 mm
XBO 7000 W/HS XL OFR	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	78.0 mm	78.0 mm
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾	SFaX30-9.5	SFa30-7.9	78.0 mm	78.0 mm

Popis výrobku	Diameter (in)	Délka	Délka s patičí bez konektorů	Váha výrobku
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	1.614 in	235.0 mm	205,00 mm	255.00 g
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	1.575 in	236.0 mm	220,00 mm	303.00 g

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Diameter (in)	Délka	Délka s patičí bez konektorů	Váha výrobku
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	1.811 in	330.0 mm	277,00 mm	331.00 g
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	2.362 in	302.0 mm	302,00 mm	490.00 g
XBO 1600 W XL OFR	2.047 in	235.0 mm	322,00 mm	301.00 g
XBO 1600 W/HSC XL OFR	1.811 in	236.0 mm	222,00 mm	321.00 g
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	1.811 in	236.0 mm	220,00 mm	391.00 g
XBO 2000 W/H XL OFR	2.047 in	370.0 mm	322,00 mm	534.00 g
XBO 2000 W/HTP XL OFR	2.047 in	375.0 mm	322,00 mm	452.00 g
XBO 2500 W/HS XL OFR	2.362 in	342.0 mm	302,00 mm	571.00 g
XBO 3000 W/H XL OFR	2.362 in	428.0 mm	382,00 mm	687.00 g
XBO 3000 W/HS XL OFR	2.362 in	342.0 mm	302,00 mm	585.00 g
XBO 3000 W/HTP XL OFR	2.598 in	405.0 mm	357,00 mm	560.00 g
XBO 4000 W/HSA OFR		416.0 mm	370,00 mm	1022.00 g
XBO 4000 W/HS XL OFR	2.756 in	416.0 mm	370,00 mm	920.00 g
XBO 4000 W/HTP XL OFR	2.756 in	410.0 mm	382,00 mm	820.00 g
XBO 4500 W/HS XL OFR	2.756 in	413.0 mm	370,00 mm	1023.00 g
XBO 5000 W/H XL OFR	2.756 in	433.0 mm	382,00 mm	1028.00 g
XBO 6000 W/HS XL OFR	3.071 in	436.0 mm	393,00 mm	1025.00 g
XBO 7000 W/HS XL OFR	3.071 in	436.0 mm	393,00 mm	1025.00 g
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾		393.0 mm	393,00 mm	1030.00 g

				Teploty a provozní podmínky
Popis výrobku	Patice	Mezera mezi elektrodami zastudena	Spojka: v balení [PICOS]	Provozní poloha hořáku
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	SFa27-11+SFcX27-8	3,6 mm		s20/p20 ⁸⁾
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	SK27/50+SFcX27-8	3,6 mm	Yes	s20/p20 ⁸⁾
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	SFa25-14+SFc25-14	4,8 mm		s30/p30 ⁸⁾
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	SFaX27-9.5+SFa27-7.9	5,0 mm	Yes	s30/p30 ⁸⁾
XBO 1600 W XL OFR	SFa27-11+SFcX27-8	4,8 mm		Other ¹⁰⁾
XBO 1600 W/HSC XL OFR	SK27/50+SFcX27-8	3,8 mm	Yes	s20/p20 ⁸⁾
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	SK27/50+SFcX27-8	5,0 mm	Yes	s30/p30 ⁸⁾
XBO 2000 W/H XL OFR	SFaX 27-10+SFaX 27-12	5,8 mm	Yes	s30/p30 ⁸⁾
XBO 2000 W/HTP XL OFR	SFa25+SFc25	5,8 mm		s30/p30 ⁸⁾
XBO 2500 W/HS XL OFR	SFaX27-9.5+SFa27-7.9	5,5 mm	Yes	s30/p30 ⁸⁾
XBO 3000 W/H XL OFR	SFaX27-13+SFaX27-14	6,0 mm	Yes	s30/p30 ⁸⁾
XBO 3000 W/HS XL OFR	SFaX 30-9.5+SFa 30-7.9	6,0 mm	Yes	s30/p30 ⁸⁾
XBO 3000 W/HTP XL OFR	SFa27+SFc27	6,0 mm		s30/p30 ⁸⁾
XBO 4000 W/HSA OFR	SFaX30-9.5+SFa30-7.9	6,6 mm	Yes	s20/p20 ⁸⁾

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Patice	Mezera mezi elektrodami zastudena	Spojka: v balení [PICOS]	Teploty a provozní podmínky
				Provozní poloha hořáku
XBO 4000 W/HS XL OFR	SFaX 30-9.5+SFa 30-7.9	7,0 mm	Yes	s30/p30 ⁸⁾
XBO 4000 W/HTP XL OFR	SFa27+SFc27	7,0 mm	Yes	s20/p20 ⁸⁾
XBO 4500 W/HS XL OFR	SFaX30-9.5+SFa30-7.9	7,5 mm	Yes	s15/p15 ⁸⁾
XBO 5000 W/H XL OFR	SFaX27+SFaX27	7,5 mm	Yes	s15/p15 ⁸⁾
XBO 6000 W/HS XL OFR	SFaX30-9.5+SFa30-7.9	9,0 mm	Yes	s15/p15 ⁸⁾
XBO 7000 W/HS XL OFR	SFaX30-9.5+SFa30-7.9	11,0 mm	Yes	s15/p15 ⁸⁾
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾	SFaX 30-9.5+SFa 30-7.9	13,5 mm	Yes	s15/p15 ⁸⁾

Popis výrobku	Chlazení	Max. dovolená teplota v místě stisku	Max. dovolená teplota okolí u patice	Životnost
				Warranty Hours [PIM]
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	Nucený ⁹⁾	230 °C	230 °C	2000 hrs
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	Nucený	230 °C		2000 hrs
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	Nucený	230 °C		2400 hrs
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	Nucený ⁹⁾	230 °C	230 °C	2400 hrs
XBO 1600 W XL OFR	Nucený	230 °C		3500 hrs
XBO 1600 W/HSC XL OFR	Nucený	230 °C		2500 hrs
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	Nucený	230 °C		2000 hrs
XBO 2000 W/H XL OFR	Nucený	230 °C		3500 hrs
XBO 2000 W/HTP XL OFR	Nucený	230 °C		3500 hrs
XBO 2500 W/HS XL OFR	Nucený	230 °C		2200 hrs
XBO 3000 W/H XL OFR	Nucený ⁹⁾	230 °C		2200 hrs
XBO 3000 W/HS XL OFR	Nucený ⁹⁾	230 °C		2200 hrs
XBO 3000 W/HTP XL OFR	Nucený ⁹⁾	230 °C		2200 hrs
XBO 4000 W/HSA OFR	Nucený ⁹⁾	230 °C		1000 hrs
XBO 4000 W/HS XL OFR	Nucený ⁹⁾	230 °C		1500 hrs
XBO 4000 W/HTP XL OFR	Nucený ⁹⁾	230 °C		1500 hrs
XBO 4500 W/HS XL OFR	Nucený ⁹⁾	230 °C		1400 hrs
XBO 5000 W/H XL OFR	Nucený ⁹⁾	230 °C		1200 hrs
XBO 6000 W/HS XL OFR	Nucený ⁹⁾	230 °C		750 hrs
XBO 7000 W/HS XL OFR	Nucený ⁹⁾	230 °C		650 hrs
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾	Nucený ⁹⁾	230 °C		500 hrs

Technický list řady výrobků

Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Popis výrobku	Primární identifikátor článku	Číslo prohlášení v databázi SCIP	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	4008321082114	22b5c075-11fc-41b0-ad60-dec034d8f30c	Lead	7439-92-1
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	4008321082107	f094a128-1489-4dbf-8649-bb523f769078	Lead	7439-92-1
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	4008321081353 4062172030243	4a09dcc0-a0da-4682-93fa-303d254e4c80	Lead	7439-92-1
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	4008321081360 4062172030359	e8ef51c8-36d5-458d-aa43-bff7de28bede	Lead	7439-92-1
XBO 1600 W XL OFR	4008321299918 4062172031714	c83dcc90-6023-4924-b0d8-b34998daa554	Lead	7439-92-1
XBO 1600 W/HSC XL OFR	4008321299932 4062172031721	7a9913f5-169b-4ced-8b20-4a10b8b6fd73 49877f08-b6d6-461c-b64a-018655e8a602	Lead	7439-92-1
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	4008321082077	d7d8f0b3-9cce-48bc-b9a2-a440e89f5b64	Lead	7439-92-1
XBO 2000 W/H XL OFR	4008321211781	9833f335-0b1f-45d1-96ec-3872939e7bed	Lead	7439-92-1
XBO 2000 W/HTP XL OFR	4008321244031	6289c378-8cb7-40d8-bd67-f74e947878c5	Lead	7439-92-1
XBO 2500 W/HS XL OFR	4062172030250 4008321299963	ea7f9ace-f767-4dd4-8383-1b55f8e488b7	Lead	7439-92-1
XBO 3000 W/H XL OFR	4008321226174	57f4a7ba-4fa1-44ab-8b28-00f5e4847066	Lead	7439-92-1
XBO 3000 W/HS XL OFR	4008321330031 4062172152341 4062172030311	dd2ddf15-037b-4473-8156-97498e721fb3 c331ba5b-e29f-4e83-9bdd-095d344154b8	Lead	7439-92-1
XBO 3000 W/HTP XL OFR	4008321244017	847c6873-a086-4887-b5a4-0fcb40e47dbc	Lead	7439-92-1
XBO 4000 W/HSA OFR	4008321412980	0b6df52f-0b97-4d4d-bcc0-6d1dab9f13b9	Lead	7439-92-1
XBO 4000 W/HS XL OFR	4008321412812	65c64d0a-d452-470b-8914-c022a2c5a556	Lead	7439-92-1
XBO 4000 W/HTP XL OFR	4008321412874	35c99854-8d47-47b1-bfdc-a286862d25e2	Lead	7439-92-1
XBO 4500 W/HS XL OFR	4008321412881	2a7bfa41-544e-40aa-a314-c9fc5872b500	Lead	7439-92-1

Technický list řady výrobků

Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Popis výrobku	Primární identifikátor článku	Číslo prohlášení v databázi SCIP	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
XBO 5000 W/H XL OFR	4008321412829	6666821c-6025-4ae2-9049-74872cf69c52	Lead	7439-92-1
XBO 6000 W/HS XL OFR	4008321412904 4062172030618	ff65d599-ce0d-4b3f-b2e1-ecbcefe3d8f1	Lead	7439-92-1
XBO 7000 W/HS XL OFR	4062172030625 4008321412928	1ed097d6-f451-4c5c-b29a-3f156fd7504f	Lead	7439-92-1
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾	4062172030724 4008321552327	7934c4e7-ad5d-4e20-9baa-2349e600f6ad cb26f713-f336-4c5c-b8f4-f0f8d52a0f47	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání
XBO 1000 W/HS OFR ¹⁾	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XBO 1000 W/HSC OFR ²⁾	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XBO 1000 W/HTP OFR ³⁾	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XBO 2000 W/HS OFR ⁴⁾	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XBO 1600 W XL OFR	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XBO 1600 W/HSC XL OFR	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání
XBO 2000 W/SHSC OFR ⁵⁾	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XBO 2000 W/H XL OFR	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XBO 2000 W/HTP XL OFR	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XBO 2500 W/HS XL OFR	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XBO 3000 W/H XL OFR	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
— XBO 3000 W/HS XL OFR	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XBO 3000 W/HTP XL OFR	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XBO 4000 W/HSA OFR	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XBO 4000 W/HS XL OFR	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XBO 4000 W/HTP XL OFR	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání
XBO 4500 W/HS XL OFR	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XBO 5000 W/H XL OFR	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XBO 6000 W/HS XL OFR	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XBO 7000 W/HS XL OFR	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XBO 10000 W/HS OFR ¹⁾	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.

¹⁾ OFR = verze bez obsahu ozónu/H = vhodné pro vodorovnou provozní polohu/S = krátký

²⁾ OFR = verze bez obsahu ozónu/H = vhodné pro vodorovnou provozní polohu/S = krátký/C= patice s kabelem

³⁾ OFR = verze bez obsahu ozónu/H = vhodné pro vodorovnou provozní polohu/TP = kabel se závitovými pínami

⁴⁾ H = vhodné pro vodorovnou provozní polohu/S = krátký

⁵⁾ OFR = verze bez obsahu ozónuSHSC = extra krátká verze pro vodorovnou provozní polohu, anodové připojení pomocí kabelu (velmi krátké)Rozměry stejné jako u XBO 1600 A/HSC OFR

⁶⁾ Měřeno ve svislé provozní poloze

⁷⁾ Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem elektrody (za studena)

⁸⁾ Pro svislou provozní polohu: anoda (+) nahoře

⁹⁾ Svislý a vodorovný

¹⁰⁾ Anoda nahoře

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.